

Guía rápida de instalación
AMCR 5200

Acondicionador de voltaje
4000 - 15000 w (4- 15 kVA)



Lista de verificación del contenido de la caja

- Equipo AMCR 5200 (4 - 15 kVA)
- Guía Rápida de Instalación
- Hoja de Garantía

Agradecemos su preferencia

Por favor verifique que todo el material listado anteriormente se encuentre dentro de la caja, si por algún motivo, no encuentra alguno de los elementos de la lista de verificación, no dude en llamarnos al: **812 085 8045** o enviar un mail a: contacto@industronic.com.mx.

En caso de falla o emergencia, reporte 24/7 servicio técnico: **812 085 8061**

No olvide registrar su equipo Industronic y obtenga un año adicional de garantía.

Lea el código QR con su celular, o ingrese a:
grupoindustronic.com/registro
o lláme al: **812 085 8045**.




Guía de Instalación rápida AMCR 5200, 4 ~ 15 kVA


1. Desempaque el equipo.
2. Confirme el contenido de la caja de acuerdo a la lista de verificación y compruebe que el equipo no presente daño físico.
3. Revise que la instalación eléctrica sea la adecuada para el equipo AMCR 5200 que usted adquirió.

Capacidades disponibles	Voltajes disponibles
4 kVA	120/208 - 127/220
6 kVA	120/208 - 127/220
10 kVA	120/208 - 127/220
15 kVA	120/208 - 127/220

4. Retire la tapa trasera.



5. Verifique que el voltaje de la instalación eléctrica sea el adecuado para el equipo.
6. Realice las conexiones eléctricas de entrada y salida de la unidad.



Carga
(equipos)


Tablero
electrónico



PRECAUCIÓN

Verifique que los interruptores del tablero estén abiertos.

- Para encender el equipo. Suba el interruptor de la parte trasera, superior izquierda.



- Realice mediciones de voltajes en la entrada y la salida para comprobar el funcionamiento del equipo.
- Coloque nuevamente la tapa trasera para evitar el riesgo de descarga eléctrica.

Para mayor información sobre éste equipo, visite nuestro sitio en internet: grupoindustronic.com y descargue el manual de operación o lea con su teléfono el siguiente código QR, y descargue el manual.

Para mayor información envíe un mail a contacto@industronic.com.mx o llame al 812 085 8045.



Industronic



Contacto: 812 085 8045



Emergencias: 812 085 8061



Mail: contacto@industronic.com.mx



Internet: grupoindustronic.com